

TECHSPEC® Plankonvexe Linse (PCX), 6 mm D. x 20 mm BW, unbeschichtet



Produkt #37-776 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €26,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€26,00
Stk. 10+
€23,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

20.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 19.04
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 1.45 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.01
Radius R₁ (mm): 10.34
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 3.33
Numerische Apertur NA: 0.15
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen