

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-275** 3-4 TAGE

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€82,00
Stk. 6+
€65,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
5.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

7.50
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 5.01
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 4.5
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 4.75 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 3.72 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.03 ±0.05
Radius R₁ (mm): 5.56
Radius R₂ (mm): -3.09
Radius R₃ (mm): -18.25
Randdicke ET (mm): 3.98
Substrat:  N-BAF10 / N-SF10
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen