


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Mounted Type I BBO Nonlinear Crystal

Produkt #11-170 3-4 TAGE

-

1

+

€595,00

+ WARENKORB
Stk. 1-2
€595,00
Stk. 3+
€525,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Kristalltyp: BBO
Designwellenlänge DWL (nm): 800
Freie Apertur CA (mm): 5.70

Größe (mm): 6.0 x6.0 +0.0/-0.1
Dicke (mm): 0.20 +0.0/-0.1
Schutzfase: <0.1mm x45°
Orientierung Θ/Φ (°): 44.3/90
Beschichtung: AR Coating
Beschichtungsspezifikation: S1: 400 - 800nm Protective Coating S2: 266nm Protective Coating
Parallelität (Bogensekunden): <20
Winkelabweichung (arcmin): <5
Oberflächenqualität: 20-10
Oberflächenebenheit (P-V): $\lambda/8$
Mount: Mounted
Fassungsdurchmesser (mm): 25.4
Fassungsdicke (mm): 6 (unthreaded)
Typische Anwendungen: THG @ 800nm, Type I
Typ: Nonlinear Crystal
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz
Hinweis: Mount is 25.4mm Dia., 6mm Thick Unthreaded Black Anodized Metal Mount (see drawing for more information)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform