

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



6 x 6 x 0.9mm, 1030nm SHG, Type I LBO Nonlinear Crystal, #11-171

Produkt #11-171 3-4 TAGE

1

€745,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€745,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kristalltyp:
LBO

Designwellenlänge DWL (nm):
1030

Größe (mm):
6.0 x 6.0 +0.0/-0.1

Dicke (mm):
0.90 +0.0/-0.1

Schutzfase:

<0.1mm x 45°
Orientierung Θ/Φ (°): 90/13.8
Beschichtung: AR Coating
Beschichtungsspezifikation: S1: 515 & 1030nm AR Coating S2: 515 & 1030nm AR Coating
Parallelität (Bogensekunden): <20
Winkelabweichung (arcmin): <5
Oberflächenqualität: 20-10
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Mount: Unmounted
Typische Anwendungen: SHG @ 1030nm, Type I
Typ: Nonlinear Crystal
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform