

TECHSPEC® 6,0mm Dia x 30,0mm FL, 980nm AR-Beschichtung, PCX Linse



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Produkt #69-523 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 **€21,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€21,95

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
30.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
29.14

Beschichtung:

Laser V-Coat (980nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 980nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 1.30 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.01
Radius R₁ (mm): 15.50
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 5.00
Numerische Apertur NA: 0.10
Designwellenlänge DWL (nm): 980
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 980nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen