


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Mehr Produkte von [Richardson Gratings™](#)



Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings



Produkt **#15-775** 3-4 Tage

-

1

+

€153,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€153,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Linien pro mm:
600

Wellenlängenbereich (nm):
350 - 800

Blaze-Wellenlänge (nm): 500
Blaze-Winkel (°): 8.6
Größe (mm): 12.7 x 12.7 ±0.1
Freie Apertur (%): >90
Beschichtung: Gold
Aufbau: Ruled Grating
Länge (mm): 12.70
Substrat: ☐ Float Glass
Dicke (mm): 6.00 ±0.5
Typ: Reflective Diffraction Grating
Breite (mm): 12.70
Reflektierte Wellenfront, RMS: $\lambda/4$
Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm): ±1
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): ±0.15
Toleranz Rillenabstand (%): <0.05
Polarisation: S, P and Average
Master-Referenz: 260R
Spektrale Ordnung (m): 1

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen