


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Produkt #11-541

3-4 TAGE



1



€585,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€585,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
600 ±1

Blaze-Wellenlänge (nm):
230

Durchmesser (mm):

30.00
Beschichtung: Bare Aluminum
Substrat: ☐ N-BK7
Typ: Polychromator
Beugungseffizienz (%) : ≥70 @ 230nm ≥28 @ 400nm ≥15 @ 600nm
Krümmungsradius (mm): 109.77
Rillenprofil: Blazed
Einfallswinkel, α (°): -7.24
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°): 14.24
Objektweite, l_a @ 200 nm: 113.64
Fokuserntfernung, l_b @ 200 nm: 104.77
Randdicke ET (mm): 8.0
Durchmesser Beugungsfläche (mm): ≥24

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen