

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-310-INK**

3-5 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€82,00

Stk. 6+
€65,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.25 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

40.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 38.46
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 5.625
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 3.30 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 2.30 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 1.00 ±0.05
Radius R₁ (mm) : 25.05
Radius R₂ (mm) : -17.27
Radius R₃ (mm) : -49.33
Randdicke ET (mm) : 3.01
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 6.4
Numerische Apertur NA : 0.08
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen