

600µm Aperturdurchmesser, präzise Lochblende, gefasst



600µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-288

Produkt #56-288 3-4 TAGE

1 €75,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€75,00

Stk. 6+
€66,20

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:
Mounted

Außendurchmesser (mm):
25 +0.4/-0.000

Aufbau:
Stainless Steel

Fester Lochdurchmesser (µm): 600
Dicke (mm): 0.03 Nominal
Aperture Tolerance (µm): ±5
Fassungsdicke (mm): 1.25 ±0.05
Aperture Centration (µm): ±125

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform