

LightPath 355110 | Faserkollimator optimiert für 633 nm mit FC/APC-Stecker, 0,40 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #13-554 3-4 TAGE



1



€270,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€270,00

Stk. 6+

€198,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.24 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.40

Substrat: D-ZLaF52LA
Beschichtung: BBAR (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 5.00
Blende: 1.25
Fase: Protective bevel as needed
Stecker: FC/APC
Aufbau: 304L Stainless Steel Housing
Gehäusedurchmesser (mm): 11.00
Gehäuselänge (mm): 13.0
Artikelnummer von LightPath: 355110
Mount: M11 x0.5
Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Konjugierter Abstand: Infinite
Linse inklusive: #87-126
Ausrichtungswellenlänge (nm): 633

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform