

TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel, 6,35 x 6,35 mm, 515 nm, 0-45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #39-632 3-4 TAGE

1 **€137,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€137,00

Stk. 6+

€123,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%): 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 515nm
Wellenlängenbereich (nm): 509 - 520
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (515nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 515
Größe (mm): 6.35 x 6.35 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 3.18 ±0.20
Einfallswinkel (°): 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm² @ 515nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen