

TECHSPEC® Plankonvexe Linse, 6 mm D. x 10 mm BW, MgF₂-beschichtet



Produkt #38-215 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €33,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€33,00
Stk. 10+
€29,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

10.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 8.82
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 1.80 ±0.05
Randdicke ET (mm): 0.84
Radius R₁ (mm): 5.17
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 1.67
Numerische Apertur NA: 0.30
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform