




Dichroitischer Ultrakurzpuls-Kurzpassfilter mit geringer GDD, 650 nm, 25,2 x 35,6 mm



TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

Produkt #14-012 3-4 TAGE

1 €204,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€204,00

Stk. 6+
€163,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
25.2 x 35.6

Einfallswinkel (°):
45

Grenzwellenlänge (nm):

650.00
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 35.60
Beschichtung: Hard Coated
Transmission für p-polarisiertes Licht (%): >80
Reflexion (%): >97 Average Polarization
Reflexionswellenlänge (nm): 675 - 850
Transmission für s-polarisiertes Licht (%): >80
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.05 ±0.1
Transmission (%): >85 Average Polarization
Transmissionsbereich (nm): 400 - 630
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 25.20
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4
Flankenfaktor (%): 3.00
Toleranz Grenzwellenlänge (%): ±2
Reflexion für s-polarisiertes Licht (%): >95
Reflexion P-Polarisation (%): >95
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 850
GDD-Spezifikation (Transmission): 80 ±30fs ² @ 420 - 630nm 120 ±80fs ² @ 400 - 630nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform