

TECHSPEC® 6mm D. x 21mm FL, NIR I, geschwärzt, PCX Linse



Produkt #48-719-INK 3-4 TAGE
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €47,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€47,00
Stk. 10+
€42,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

21.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 20.06
Beschichtung: NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 1.42 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.00
Radius R₁ (mm): 10.85
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 3.5
Numerische Apertur NA: 0.14
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1050
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 7 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen