

PCX-Kondensorlinse, 6,5 mm Durchm. x 6 mm BW, MgF₂-beschichtet



Produkt #15-527 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€35,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€35,00
Stk. 11+
€32,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.50

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.00

Numerische Apertur NA:
0.58

Substrat: ☐ Float Glass
Toleranz Brennweite (%): ±7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Oberflächenqualität: 80-50 (typical)
Mittendicke CT (mm): 3.40 ±0.2
Blende: 0.86
Fase: Protective bevel as needed
Radius R₂ (mm): Plano
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform