

Coherent® StingRay™ Liniengenerator 1231511 | 660 nm, 50 mW, 30° Auffächerungswinkel

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Produkt #86-869 3-4 TAGE

- 1 + **€770,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€770,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50

Ausgangsleistung (mW): 50
Mode: TEV ₀₀
Wellenlänge (nm): 660.00
Modenqualität M²: <1.5
Wellenlängentoleranz (nm): ±5
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #86-878 Europe: #86-878 Japan: #86-878 Korea: #86-878 China: #86-878
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60
Punktstabilität (μrad/°C): <10
Modulationsfrequenz (kHz): Max Analog: 500
Elektrische Kabel/Verbindung: Hirose HR-10P-12S
Hersteller: Coherent®
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Red
Auffächerungswinkel (°): 30.00
Eingangsspannung (V): 5 - 24 DC
Modellnummer: 1231511
Länge (mm): 97.80

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen