

TECHSPEC® 6,25mm Durchmesser x 12,5mm EFL, UV-VIS Beschichtung, NUV Achromat



Produkt #84-327 3-4 TAGE

1 €126,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€126,00

Stk. 6+

€100,75

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.25 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50

Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.22
Designwellenlänge Brennweite (nm): 405.00
Freie Apertur CA (mm): 5.25
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.60 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 3.50 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.10 ±0.05
Radius R₁ (mm): 7.56
Radius R₂ (mm): -5.53
Radius R₃ (mm): -14.30
Randdicke ET (mm): 3.58
Substrat: ☐ N-FK5 / F2HT
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: UV-VIS (345-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 345 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform