

TECHSPEC® Achromat, 6,25 mm D. x 17,5 mm Brennweite, VIS-NIR-beschichtet



Produkt #49-949 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €72,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€72,00
Stk. 6+
€57,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.25 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

17.50
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 15.46
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 5.625
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 3.75 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 2.75 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 1.00 ±0.05
Radius R₁ (mm) : 11.13
Radius R₂ (mm) : -9.22
Radius R₃ (mm) : -38.49
Randdicke ET (mm) : 3.18
Substrat: ☐ N-SSK8 / N-SF56
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 2.8
Numerische Apertur NA : 0.18
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen