

TECHSPEC® 6,25mm Durchmesser x 20mm EFL, UV-VIS Beschichtung, NUV Achromat



Produkt #84-329 3-4 TAGE

- 1 + **€104,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€104,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.25 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00

Toleranz Brennweite (%):
±1

Hintere Brennweite BFL (mm): 18.36
Designwellenlänge Brennweite (nm): 405.00
Freie Apertur CA (mm): 5.25
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 3.40 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 2.40 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.00 ±0.05
Radius R₁ (mm): 12.09
Radius R₂ (mm): -9.55
Radius R₃ (mm): -25.35
Randdicke ET (mm): 2.80
Substrat: ☐ N-FK5 / F2HT
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 3.2
Numerische Apertur NA: 0.16
Beschichtung: UV-VIS (345-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 345 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform