

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#36-626** □ Lagernd

− 1 + **€30,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€30,00

Stk. 11+

€25,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 ±0.20

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.00 @ 550nm

Numerische Apertur NA: 0.50
Hintere Brennweite BFL (mm): 2.94
Substrat: ☐ Acrylic V825
Toleranz Brennweite (%): ±1.5
Designwellenlänge Asphäre (nm): 550
Beschichtung: Uncoated
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 5.00
Randdicke ET (mm): 2.74
Mittendicke CT (mm): 4.50 ±0.20
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1500
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen