


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt **#18-010** 3-4 Tage

- 1 +

€135,00

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| + WARENKORB                                                |         |
| Stk. 1-5                                                   | €135,00 |
| Stk. 6+                                                    | €108,00 |
| Mengenrabatte                                              |         |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a>                            |         |
| ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben |         |

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
6.00 -0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.00 @ 587.6nm                                                                                   |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>7.29                                                      |
| <b>Beschichtung:</b><br>NIR I (600-1050nm)                                                       |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.5% @ 600 - 1050nm                      |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)         |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                             |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>3 Rings                                                        |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>0.5 Rings                                           |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                            |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><3                                                         |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>2.50 ±0.05                                                        |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.21                                                                |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>4.13                                                        |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>5                                                               |
| <b>Blende:</b><br>1.5                                                                            |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.33                                                            |
| <b>Typ:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                 |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                       |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>600 - 1050                                                   |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>7 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |