

TECHSPEC® 6,25mm D. x 35mm Brennweite, VIS 0° geschwärzt, Achromat



Produkt #47-695-INK 3-5 TAGE  
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €77,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-5                        |
| €77,00                          |
| Stk. 6+                         |
| €61,50                          |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
6.25 ±0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

|                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35.00                                                                                                                                              |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                                                                                              |
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>33.59                                                                                                       |
| <b>Designwellenlänge Brennweite (nm):</b><br>587.6                                                                                                 |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>5.625                                                                                                             |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><1                                                                                                           |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>3.20 ±0.10                                                                                                          |
| <b>Mitten-<br/>dicke CT 1 (mm):</b><br>2.30 ±0.05                                                                                                  |
| <b>Mitten-<br/>dicke CT 2 (mm):</b><br>0.90 ±0.05                                                                                                  |
| <b>Radius R<sub>1</sub> (mm):</b><br>23.14                                                                                                         |
| <b>Radius R<sub>2</sub> (mm):</b><br>-14.51                                                                                                        |
| <b>Radius R<sub>3</sub> (mm):</b><br>-38.86                                                                                                        |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>2.86                                                                                                                  |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">N-BK7</a> / <a href="#">N-SF5</a> |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                                                                                               |
| <b>Blende:</b><br>5.6                                                                                                                              |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.09                                                                                                              |
| <b>Beschichtung:</b><br>VIS 0° (425-675nm)                                                                                                         |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm                                                                         |
| <b>Power (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>1.5λ                                                                                                             |
| <b>Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:</b><br>λ/4                                                                                                   |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                         |
| <b>Typ:</b><br>Achromatic Lens                                                                                                                     |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>425 - 675                                                                                                      |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |