

6 mm D. x 9 mm BW, Kunststoffasphäre mit kleinem Durchmesser



Produkt #36-627 3-4 TAGE

1 €30,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€30,00

Stk. 11+
€25,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 ±0.20

Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00 @550nm

Numerische Apertur NA: 0.33
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.16
Substrat: ☐ Acrylic V825
Toleranz Brennweite (%): ±1.5
Designwellenlänge Asphäre (nm): 550
Beschichtung: Uncoated
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 5.00
Randdicke ET (mm): 2.94
Mittendicke CT (mm): 4.00 ±0.20
Blende: 1.51
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1500
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen