

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt **#18-012** 3-4 Tage

-

 1

+

€137,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€137,50

Stk. 6+

€110,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 -0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

9.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 7.29
Beschichtung: VS-EXT (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 3 Rings
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: 0.5 Rings
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Mittendicke CT (mm): 2.50 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.21
Radius R₁ (mm): 4.13
Freie Apertur CA (mm): 5
Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform