

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #86-226

3-4 TAGE

-

1

+

€505,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€505,00

Stk. 10+

€420,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Optische Dichte OD:
≥6.0

Grenzwellenlänge (nm): 639.10
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Sperrbereich (nm): 513 - 632.8
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): +0.1/-0.1
Transmission (%): >93
Typ: Longpass Filter
Übergangsbreite (nm): <6.3
Freie Apertur (%): >80
Widerstandsfähigkeit: Environmental: ML-STD-810F Physical: ML-C-48497A
Transmittierte Wellenfront, RMS: <λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm): 3.5
Hinweis: Bandwidth (nm): >750
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} ≥93% @ 641.0 - 1427.4nm
Wellenlängenbereich (nm): 513 - 1427
Wellenlänge Laserblockung (nm): 632.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen