

TECHSPEC® Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 6 mm BW, f/2,5



6mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt #37-382 3-4TAGE

- 1 +

€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€100,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
14.50

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm):
14

Gewicht (g):

4
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 134.9mm - 48.0°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0034
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 134.9mm - 48.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 6.00
Vergrößerung PMAG: 0.038X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/2.5
Verzeichnung (%): -12.17 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.9 - 6.8
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 3.12
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 97.7mm - 35.7°
Hauptebene Objektseite (mm): 6.98
Hauptebene Bildseite (mm): 2.31
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 135mm - 47.9° Vertical: 97.8mm - 35.6° Diagonal: 177.3mm - 60.7°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -9.11
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens, Ruggedized to Withstand 50g of Shock

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen