

TECHSPEC® 632,8nm, 12,5mm Durchmesser, Laserlinienbandpassfilter OD 6



Produkt #68-943 KONTAKT

Weitere Bandbreiten



1



€332,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€332,00

Stk. 10+

€292,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Bandbreite (nm):

2.4
Blockungsbereich OD 5 (nm): 515.4 - 626.5 & 639.1 - 884.7
Blockungsbereich OD 6 (nm): 582.2 - 623.3 & 642.3 - 696.1
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 8.5
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 632.80
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Halbwertsbreite FWHM (nm): 4.40
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥90
Typ: Bandpass Filter
Widerstandsfähigkeit: Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4 Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen