



Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 6 mm Durchm. x 12 mm BW, VIS-NIR



Produkt #69-766 3-4 TAGE

- 1 + **€79,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€79,50
Stk. 6+
€63,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.00

Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 2
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): 10.55
Mittendicke CT (mm): 2.20
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 1.43
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 6.20
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform