

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 6 mm D. x 6 mm BW, unbeschichtet



Produkt #32-021 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €28,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€28,50
Stk. 10+
€25,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

5.19
Effektive Brennweite EFL (mm): 6.00
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ NSF5
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.54
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.29
Radius R ₁ =R ₂ (mm): 7.59
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.50
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 2500

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform