


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #11-297 3-4 TAGE



1



€126,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€126,00

Stk. 6+

€113,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%): 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 1030nm R _{avg} >99.5% @ 1020 - 1040nm
Wellenlängenbereich (nm): 1020 - 1040
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (1020-1040nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 1030
Größe (mm): 6.35 x 6.35 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 3.18 ±0.20
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 20 J/cm² @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen