

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 6 mm, f/8



6mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #35-144 Lagernd



1



€410,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€410,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
48.19

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
96.8mm - 55.9°

Filtergewinde:
M43 x0.75 with required adapter #89-940

Max. Durchmesser (mm):

36
Gewicht (g): 70
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 71.0mm - 42.7°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.17
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0043
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 110.2mm - 62.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 110.2mm - 62.1°
Frontgewinde: M34.0 x 0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 86.9mm - 51.0°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 33.80
Brennweite BW (mm): 6.00
Vergrößerung PMAG: 0.07
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 75 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/8
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 16.08
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 52.6mm - 32.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 21.35
Hauptebene Bildseite (mm): 6.60
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 110mm - 62.1° Vertical: 80.4mm - 47.8° Diagonal: 141.9mm - 75°
Maximale Verzeichnung (%): -6.82
Position Austrittspupille (mm): -25.52
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen