

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses



+1

Produkt #37-521 □ Lagernd



1



€440,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€440,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Länge (mm):
27.20

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
129.2mm - 61.1°

Max. Durchmesser (mm):

23
Außendurchmesser (mm): 18.0
Gewicht (g): 14
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 92.5mm - 45.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 7.7
Max. Bildkreis (mm): 8.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0117
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 129.2mm - 61.1°
Auflagemaß (mm): 14.025
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended. When using a Maxim driver board (#12-247, #12-248, or #17-172) the jumper at ST2 must be removed before use to ensure optimal performance and product lifetime. Watch this video for more information.
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 114.9mm - 55.3°
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 6.00
Vergrößerung PMAG: 0.058X
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/2.4
Verzeichnung (%): -14.91 @ Full Field
Beschichtungsspezifikation: N4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 7.41
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 67.6mm - 34.3°
Hauptebene Objektseite (mm): 11.93
Hauptebene Bildseite (mm): 1.08
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 128.6mm - 60.8° Vertical: 92.1mm - 45.6° Diagonal: 170.8mm - 75.8°
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Corning® Varioptic® A-39N0
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -17.28
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

