

λ/4 Verzögerungsplatte nullter Ordnung, MWIR, 6μm



Produkt #85-113 3-4 Tage

- 1 + **€965,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€965,00
Stk. 10+
€878,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
10.0

Designwellenlänge DWL (nm):
6000

Durchmesser (mm):
25.40

Substrat: MgF₂
Verzögerung: λ/4
Typ: Crystalline Waveplate
Parallelität (Bogenminuten): 3
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/8 @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz: λ/100 @ 20°C
Fassungsdicke (mm): 6.0
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform