


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #69-903

3-4 TAGE

-

1

+

€166,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€166,00

Stk. 6+

€133,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
25.2 x 35.6

Einfallswinkel (°):
45

Grenzwellenlänge (nm):
700.00

Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Länge (mm): 35.60
Beschichtung: Hard Coated
Reflexion (%) : >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization
Reflexionswellenlänge (nm): 535 - 660
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.05
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%) : >85, Average Polarization >80, Absolute Polarization
Transmissionsbereich (nm): 725 - 1600
Typ: Dichroic Filter
Breite (mm): 25.20
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Verzerrung der transmittierten Wellenfront: λ/4
Toleranz Grenzwellenlänge (%) : ±2
Flankenfaktor (%) : 3.00
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Wellenlängenbereich (nm): 535 - 1600
Wellenlängenbereich (µm): 0.535 - 1.6

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform