

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHNISCHE DATEN
90° Off-Axis-Spiegel, 50 Å, 6,35 mm Durchm. x 25,4 mm EFL, UV Enhanced Aluminium



Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Produkt #37-290 ☐ Lagernd

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€190,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€190,00

Stk. 6+

€171,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
6.35 +0.1/-0.0

Effektive Brennweite EFL (mm): 25.40
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 25.40
Beschichtung: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 12.7
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #37-943
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 25.40
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen