

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #56-253

3-4 TAGE

-

 1

+

€2.520,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.520,00

Stk. 2+

€2.280,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optiktyp:
2cm² Square, Gold (Au) Coated Ruled Grating

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +80

Auflösung (nm) für Spaltbreite von 100 µm:
1.54

Auflösung (nm) für Spaltbreite von 150 µm:

2.31
Auflösung (nm) für Spaltbreite von 300 µm: 4.62
Auflösung (nm) für Spaltbreite von 600 µm: 9.24
Spaltbreite (µm): 300.00
Typ: Monochromator
Breite (mm): 59.00
Gewicht (kg): 0.7
Streulicht (%): ≤0.02
Reproduzierbarkeit der Wellenlänge (%): ±0.15
Lesbarkeit der Wellenlänge (nm): 0.2
Wellenlängengenauigkeit (%): ±0.2 of λ
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1700
lineare Verbreitung (nm/mm): 15.42 (center of range)
Blende (f/#): f/3.9
Blaze-Wellenlänge (nm): 1200.00
Modellnummer: Model E w/Gold Coating
Gewinde: 1/4-20 Mounting Holes
Brennweite BW (mm): 74.00
Linien pro mm: 830
Höhe (mm): 49.00
Länge (mm): 140.00
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 40 Watt/cm ²
Spalthöhe (mm): 4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen