

TECHSPEC® NIR-Asphäre, 75 mm Durchm., 0,25 NA, unbeschichtet



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Produkt #13-509 KONTAKT



1



€800,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€800,00

Stk. 6+

€640,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
75.00 +0.00/-0.10

Effektive Brennweite EFL (mm):  
150.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:  
0.25

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Hinterer Brennweite BFL (mm):</b><br>140.08            |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">N-BK7</a>                    |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b><br>780             |
| <b>Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:</b><br>1.2λ |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                          |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br><3                  |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                      |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>69                       |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>5.59                         |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>15.00 ±0.10                |
| <b>Blende:</b><br>2.00                                    |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                 |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                              |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 2200            |
| <b>Dioptrie:</b><br>6.67                                  |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |