

TECHSPEC® Asphäre, 75 mm D., 0,63 NA, unbeschichtet



Produkt #14-994 3-4TAGE

Andere Beschichtungen



1



€740,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€740,00

Stk. 6+

€592,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
75.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm):
60.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:

0.63
Hinterer Brennweite BFL (mm): 45.77
Substrat: □ NSF5
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 67.5
Randdicke ET (mm): 4.73
Mittendicke CT (mm): 23.80 ±0.1
Blende: 0.80
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 380 - 2500
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 16.67

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen