

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 6X, 65 mm Arbeitsabstand, In-Line



65mm WD, 6X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #67-316 3-4 TAGE



1



€1.085,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.085,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
119.47

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
1.1mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
1.5mm

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter #88-212
Sold Separately

Max. Durchmesser (mm): 18.00
Gewicht (g): 71
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 0.8mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.085
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.751
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.0028
Frontgewinde: M17 x 0.5 (Female)
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 6X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 65
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f#): f/35
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Tiefenschärfe (mm): ±0.05mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 1.5 x 1.1
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen