

TECHSPEC® VIS-NIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 6 mm



6mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens, #39-939

Produkt #39-939 Lagernd

1

€495,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€495,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
48.90

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
96.7mm - 55.9°

Filtergewinde:
M43 x 0.50 with required adapter #85-308

Max. Durchmesser (mm):

36
Außendurchmesser (mm): 36.0
Gewicht (g): 102
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 71.0mm - 42.7°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.13
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0247
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 109.8mm - 62.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 110.3mm - 62.1°
Frontgewinde: M34 x0.5 (Female)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 85.42mm - 50.2°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 6.00
Vergrößerung PMAG: 0.07
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 75 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.4 - f/16
Beschichtung: 425 - 1000nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 1000nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 16
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 52.68mm - 32.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 21.35
Hauptebene Bildseite (mm): 6.60
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 109.8mm - 62.1° Vertical: 80.2mm - 47.7° Diagonal: 141.7mm - 75°
Maximale Verzeichnung (%): -6.84
Position Austrittspupille (mm): -28.78
Wellenlängenbereich: VIS-NIR
Objektivtyp: Compact Lens Coated for Visible to Near Infared
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen