


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt **#36-716** 3-4 Tage

-

 1

+

€130,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€130,00

Stk. 6+

€104,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

36.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 34.63
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 2.00 ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.73
Radius R₁ (mm): 16.51
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 6
Numerische Apertur NA: 0.08
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform