

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



6mm FL Blue Series M12 Lens



Produkt #38-011 3-4TAGE



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€100,00

Stk. 50+

€79,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
14.50

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm): 14
Gewicht (g): 4
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 134.9mm - 48.0°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0076
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 134.9mm - 48.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 6.00
Vergrößerung PMAG: 0.038X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/2.5
Verzeichnung (%): -12.17 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.9 - 6.8
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 3.12
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 97.7mm - 35.7°
Hauptebene Objektseite (mm): 6.98
Hauptebene Bildseite (mm): 2.31
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 135mm - 47.9° Vertical: 97.8mm - 35.6° Diagonal: 177.3mm - 60.7°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -9.11
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance M12 Lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen