

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#36-600** **KONTAKT**

☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€955,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-5	
€955,00	
Stk. 6+	
€859,50	
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich	
Typ: Off-Axis Parabolic Mirror	
Durchmesser (mm): 76.20 +0.00/-0.38	
Effektive Brennweite EFL (mm):	

50.80
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 50.80
Beschichtung: Protected Silver (450-12000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm, R _{avg} (typical) 96% @ 450 - 2,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 25.4
Oberflächengenauigkeit, RMS: 3/4λ
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 12000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #63-375
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 50.8
Reflektierte Wellenfront, RMS: 3/2λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform