

TECHSPEC® Doppelkonvexe Linse, 6 mm D. x 12 mm BW, unbeschichtet



Produkt #32-964 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €28,50

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€28,50

Stk. 10+

€25,75

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
6.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

11.18
Effektive Brennweite EFL (mm): 12.00
Beschichtung: Uncoated
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 2.40
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Randdicke ET (mm): 1.64
Radius R₁=R₂ (mm): 11.98
Freie Apertur CA (mm): 5.4
Blende: 2.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform