

TECHSPEC® Retroreflektor, silber- und NIR II-beschichtet, 7,16 mm



N-BK7 Corner Cube Retroreflectors with Black Overpaint

Produkt #12-488 3-4 TAGE



1



€205,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€205,00

Stk. 6+

€164,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Strahlabweichung (Bogensekunde):

10

Beschichtung:

S1 Silver with protective overcoat (black overpaint) &
S2 NIR II

Durchmesser (mm):

7.16 +0.0/-0.1
Substrat: ☐ N-BK7
Höhe (mm): 6.10
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Retroreflector
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%) : 85
Toleranz Höhe (mm): ±0.5
Bildorientierung: Left-Handed
Hinweis: Black Overpaint is 30-60µm Thick
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{abs} > 97% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI R _{avg} > 98% FROM400 - 2500nm @ 0° AOI Entrance: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm, R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm, R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Strahlablenkung (°): 180
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Entrance: 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns Reflective Surfaces: 0.5 J/cm ² @1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen