

Pellicle-Strahlteiler für IR, 76,2 mm freie Apertur, 45R/55T



Infrared (IR) Pellicle Beamsplitters

Produkt #19-283 KONTAKT

- 1 + **€390,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€390,00

Stk. 11+

€331,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
76.2

Beschichtung:
Dielectric

Beschichtungsspezifikation:
45/55 @ 3000 - 5000nm

Aufbau: Pellicle
Durchmesser (mm): 88.90
Gehäuse: Black Anodized Aluminum
Brechungsindex n_d: 1.5
Fassungsdicke (mm): 6.35
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 45/55
Substrat:  Nitrocellulose
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Pellicle Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 3000 - 5000
Gewinde: 2-56
Dicke (µm): 2 +0.3/-0.2

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen