

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



780nm Single Stage Free-Space Optical Isolator, #35-973

Produkt #35-973 3-4 TAGE



1



€2.326,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.326,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
4.7

Designwellenlänge DWL (nm):
780

Min. Transmission (%):
85

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +40

Transmission (%):

92 (typical)
Typ: Single Stage Optical Isolator
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 810
Art: Faraday
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 40 W, 4 kW/cm ² @DWL
Typische Isolation bei Designwellenlänge (dB): 43
Minimale Isolation bei Designwellenlänge (dB): 38

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen