

Fresnellinse, 7,87“ x 7,87“, 1,57“ Brennweite



Aspherically Contoured Fresnel Lenses

Produkt #13-460 3-4 Tage



1



€115,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€115,00

Stk. 11+

€101,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
40.00

Substrat: ☐
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll): 0.08
Toleranz Größe (Zoll): ±0.05
Größe (Zoll): 7.87 x 7.87
Größe (mm): 200.0 x 200.0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 1.57
Linien pro Zoll: 100
Brechungsindex n_d: 1.49
Betriebstemperatur (°C): 80 (Maximum)
Toleranz Dicke (%): ±40
Transmission (%): 85 (Typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen