

TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter, 532 nm, 7X



7X, 532nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-062

Produkt #37-062 3-4 TAGE



1



€184,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€184,00

Stk. 10+

€163,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0

Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
532

Eingangsapertur (mm): 3.5
Ausgangsapertur (mm): 21
Aufweitung: 7X
Substrat: ☐ Optical Glass
Länge (mm): 76.40
Gewinde: M22 x0.75
Transmission (%): >98 (nominal)
Typ: Beam Expander
Gewicht (g): 74
Gehäusedurchmesser (mm): 29.95
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/4 @ 532nm for Input Beam ≤1.4mm (by design)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wellenlängenbereich (nm): 532
Art: Fixed Magnification
Einstellbare Strahldivergenz: None

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen