

TECHSPEC® 7mm, Alu. beschichtet, rechtw. Prisma aus N-BK7, enge Toleranzen



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Produkt #32-542 Lagernd

1 €98,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€98,00

Stk. 6+
€78,50

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
Aluminum with protective overcoat

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0/-0.1
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 9.90
Länge Katheten (mm): 7.00
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Reflective Surfaces: R _{avg} >85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform